

SPN801

Limit. Tipo 1+2 3P+N(TNS)Up=1,5kV

Características técnicas

Configuração da rede

Tipo de rede TN-S, TT

Intensidade de corrente

Corrente de impulsos de iluminação limp
(10/350 µs) IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE 25 kA

Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE 100 kA

Equipamento

Com contacto de sinalização remota Não

AT_RequirementClass T1, T2

Capacidade

Número de módulos 8

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -40 - 80 °C

Dimensões

Altura 95,2 mm

Largura 142,4 mm

Profundidade 67 mm

Comandos e sinalizadores

Sinalizador luminoso Sinalizador de fim de vida