



TG050

## Anemómetro

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação outro

#### Dimensões

Dimensões (LLxllxaa) 80 x 80 x50 mm

#### Medição

Intervalo de medida da velocidade 5 / 55 km/h