



TJA450

## Servidor domovea KNX

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação REG

#### Configuração

Nº de módulos 6

#### Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso Sim

#### Corrente eléctrica

currentconsumptionoperation ≈ 150 mA

#### Potência

Potência total dissipada em IN 3.9 W

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material matéria plástica

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Configurações

Modos de configuração possíveis system

#### Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída Sim

#### Segurança

Índice de protecção IP IP20

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0...45 °C

#### Identificação

Série de design principal KNX