



TJA450

Servidor domovea KNX

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação REG

Configuração

Nº de módulos 6

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso Sim

Corrente eléctrica

currentconsumptionoperation ≈ 150 mA

Potência

Potência total dissipada em IN 3.9 W

Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material outro

Material matéria plástica

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Configurações

Modos de configuração possíveis system

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída Sim

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0...45 °C

Identificação

Série de design principal KNX