



TRB302A



## Módulo 2 entradas binárias RF KNX pilhas

### Características técnicas

#### Arquitetura

Comunicação Frequência de rádio

#### Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS, easy

#### Intensidade de corrente

N.º de circuitos de entrada 2

#### Equipamento

Tensão de sinal externa necessária Não

Frequência RF bidirecional Não

Com bateria Sim

Para controlo AVAC Não

#### Frequência

Frequência de transmissão 868 - 868 MHz

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Apenas para uso interno

Número de meio módulos de 17,5 mm 0

#### Iluminação

Controlo de LED Não

#### Materiais

Material Plástico

Cor Cinzento-claro

Código RAL 7035

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP30

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0 - 45 °C

#### Tensão

Tensão de entrada 5 - 5 V

Tipo de alimentação de tensão CC (abreviatura)