



TRB302A



Módulo 2 entradas binárias RF KNX pilhas

Características técnicas

Arquitetura

Comunicação Frequência de rádio

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS, easy

Intensidade de corrente

N.º de circuitos de entrada 2

Equipamento

Tensão de sinal externa necessária Não

Frequência RF bidirecional Não

Com bateria Sim

Para controlo AVAC Não

Frequência

Frequência de transmissão 868 - 868 MHz

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Apenas para uso interno

Número de meio módulos de 17,5 mm 0

Iluminação

Controlo de LED Não

Materiais

Material Plástico

Cor Cinzento-claro

Código RAL 7035

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP30

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0 - 45 °C

Tensão

Tensão de entrada 5 - 5 V

Tipo de alimentação de tensão CC (abreviatura)