



TXA101

IP20

Kit Configurador KNX Easy

Características técnicas

Comandos e indicadores

Interruptores de selecção manual / botões	Interruptor de selecção para o modo online / offline
botão / botão de pressão	com botão de programação e LED vermelho de programação

Voltagem

Tensão de serviço	230 V AC
Tensão do serviço de BUS	21...32 V DC

Corrente eléctrica

Consumo energia BUS (transferência)	max. 10 mA
-------------------------------------	------------

Dimensões

Dimensões (LLxllxaa)	41.5x33x10 cm
----------------------	---------------

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 9005 - Preto intenso
Material	matéria plástica

Ligação

acoplador de bus	com unidade de acoplamento de bus integrado
conexão bus	ligação bus por meio de terminal

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída	Sim
Composição do kit	Ferramenta de configuração + ponto de acesso WIFI + Fonte de alimentação 1x 30VDC + 1x 24VDC

Equipamento

updateable	Sim
visualization	Não
webserver	Sim

Segurança

Grau de contaminação	2
Índice de protecção IP	IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-20...70 °C

Identificação

Instruções

Texto de indicação

São necessários conhecimentos de tecnologia de rede para o arranque. Requisitos do sistema:
Windows 7, Android 6, ios 11.