



TYFS110



Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	6
-------------------	---

Conectividade

Sistema bus RF KNX	Não
Tipo de ligações	Terminal de parafuso

Intensidade de corrente

Corrente de saída	1280 mA
-------------------	---------

Tensão

Tensão de saída	28 - 32 V
-----------------	-----------

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	0.5 - 4 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	0.5 - 4 mm ²

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Power supply

Tensão de alimentação	230 V CA
-----------------------	----------

Dimensões

Número de unidades de largura	6
-------------------------------	---