



TYFS672D

Características técnicas

AT_MaxNumberDevicesChannel 64

Equipamento

Servidor web Não

Número de canais 2

Tensão

Tensão de funcionamento 110 - 240 V

Tipo de alimentação de tensão CC (abreviatura)

Conectividade

Tipo de sistema de interface bus/gateway multimédia Interface do sistema de iluminação/DALI

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS

Potência

Consumo de energia VA 6 VA

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED Sim

Dimensões

Número de unidades de largura 4