



UC825BB

Suporte p/barramento 2x5mm (3P+N)

Características técnicas

Materiais

Material Aço

Dimensões

Comprimento 400 mm

Altura 50 mm

Largura 50 mm

Profundidade 33 mm

Altura do barramento 50 mm

Largura/espessura da barra condutora 5 - 5 mm