



UC825BB

Suporte p/barramento 2x5mm (3P+N)

Características técnicas

Materiais	
Material	Aço
Dimensões	
Comprimento	400 mm
Altura	50 mm
Largura	50 mm
Profundidade	33 mm
Altura do barramento	50 mm
Largura/espessura da barra condutora	5 - 5 mm