



Barra de cobre perf. M6 32x6 l.1000

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 400 A

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora 32 - 32 mm

Altura do barramento 5 mm

Equipamento

Número de secções 4

UC842