



**Parafuso de ligação M6x12 c/anilha**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Comprimento da rosca	12 mm
Largura da chave em mm	10 mm

**Equipamento**

Passo da rosca	1
Tamanho da rosca métrica	6 - 6
Tipo de rosca	Métrico
Com disco	Sim

**Configuração**

Rosca esquerda	Não
----------------	-----

**Materiais**

Material	Aço
Tratamento	Galvanizado

UC851