



### Parafuso de ligação M10x30 c/anelha

#### Características técnicas

##### Configuração

lefthandedthread Não

##### Dimensões

lengthwrenchwidthmm 17 mm

threadlength 30 mm

##### Materiais, acabamento, cores

Material aço

##### Equipamento

withnut Não

withwasher Sim

##### Padrões

Directiva Europeia WEEE Não relacionado

UC855

