



UC920125AL

Barra de alumínio 1250A I.1970

Características técnicas

Arquitetura

Flexível Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 1250 A

Dimensões

Altura produto instalado 60 mm

Comprimento 2000 mm

Largura produto instalado 1970 mm

Comprimento do barramento 60 mm

Largura das barras de barramento 18 mm

busbardistance 70 mm

Materiais, acabamento, cores

Material Alumínio

Tipo de tratamento da superfície antracite

Cabo

Máxima secção de ligação 1200 mm²

Padrões

Homologações EN 61439-1/-2