



UD21B5

**Unid. p/mod. 1x12M a.300 l.250**

#### Características técnicas

##### Configuração

Nº de módulos 12

##### Corrente eléctrica

Intensidade nominal 630 A

##### Dimensões

Profundidade produto instalado 125 mm

Altura produto instalado 300 mm

Largura produto instalado 250 mm

##### Materiais, acabamento, cores

Cor Branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material matéria plástica

##### Instalação, montagem

Quantidade do número de 1/2 módulos no KIT 0

##### Elementos fornecidos

withcover Sim

##### Equipamento

Número de unidades 24

Nº de filas 1

Quantidade de secção em largura 1

Quantidade de calhas 1

Nº de passos em altura 4

##### Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade