



UD22G1



Unid. p/mod. e bornes 2x24M a.300 I.500

Características técnicas

Configuração

Nº de módulos	24
---------------	----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	630 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	125 mm
Altura produto instalado	300 mm
Largura produto instalado	500 mm

Capacidade

Quantidade de meios módulos por calha	44
---------------------------------------	----

Materiais, acabamento, cores

Cor	Branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	matéria plástica

Instalação, montagem

Quantidade do número de 1/2 módulos no KIT	44
--	----

Elementos fornecidos

withcover	Sim
-----------	-----

Equipamento

Nº de filas	2
Quantidade de secção em largura	2
Quantidade de calhas	1
Nº de passos em altura	4

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

atishalogenfreeexternallymaintained	No
-------------------------------------	----