



UDKQ12E15



Caixa+Tamp Quadr. Sol/Comp. 24M Rev.15mm

Características técnicas

Arquitetura

Com estrutura de proteção para pavimento	Não
Com ranhura para pavimento	Sim

Dimensões

Profundidade da montagem	95 mm
Largura incorporada	250 mm
Comprimento para embutir	250 mm
Comprimento	244 mm
Largura	244 mm
Espessura do rebaixo do tapete	15 mm

Instalação / montagem

Adequado para montagem em soalho de cavidade	Sim
Adequado para instalação em betão	Sim
Adequado para utilização no exterior	Não
Adequado para instalação em piso elevado	Sim
Adequado para limpeza húmida	Não

Instruções

Manutenção do piso	Seco
--------------------	------

Materiais

Material	Aço inoxidável, Aço
----------	---------------------

Condições de utilização

Carga máxima	3 - 5 kN
--------------	----------

Tampa, porta

Material da cobertura	Aço inoxidável
Tipo de tampa	Solto

Funções

Adequado para canal de subsolo	Não
--------------------------------	-----

Forma

Forma	Quadrado
-------	----------

Textos

Saída do cabo	Com saída de cabo na tampa
---------------	----------------------------

Ligações

Número de entradas de condutores	28
Número de tomadas SCHUKO	8

Equipamento

Número de dispositivos embutidos	8
Número de caixas de saída	3

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP30
Resistência ao impactos IK	IK10
Classe de proteção em condições não utilizadas	IP30
Tamanho da instalação (instalações sob o piso)	Q12