



Barra de cobre perf. M6 30x5 l.280

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 400 A

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora 5 - 5 mm

Altura do barramento 30 mm

Comprimento do barramento 280 mm

Equipamento

Número de secções 1

Materiais

Material Cobre

UM30A3