



Barra de cobre perf. M6 30x10 I.430

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 630 A

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora 10 - 10 mm

Altura do barramento 30 mm

Comprimento do barramento 430 mm

Equipamento

Número de secções 1

Materiais

Material Cobre

UM30A4