UM30A5

Barra de cobre perf. M6 30x10 l.880

Características técnicas

Corrente eléctrica	
Intensidade nominal	630 A

Dimensões	
Altura produto instalado	30 mm
Largura produto instalado	900 mm
Comprimento do barramento	30 mm
Largura das barras de barramento	10 mm

Potência	
Potência total dissipada em IN	83 W

Materiais, acabamento, cores	
Material	cobre

Equipamento	
Quantidade de secção em largura	1

Padrões	
Directiva Europeia WEEE	em conformidade