



Barra de cobre flex. 630A 24x8 I.2000

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 630 A

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora 32 - 32 mm

Altura do barramento 6 mm

Equipamento

Número de secções 8

UM92WE