

UT87B

**Barra ligação equipotencial 25x5 I.700**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

---

|                  |       |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 160 A |
|------------------|-------|

**Dimensões**

---

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Largura/espessura da barra condutora | 25 - 25 mm |
|--------------------------------------|------------|

---

|                      |      |
|----------------------|------|
| Altura do barramento | 5 mm |
|----------------------|------|

**Equipamento**

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de secções | 2 |
|-------------------|---|