

UT87C

Barra ligação equipotencial 25x5 I.900

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	160 A
------------------	-------

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora	25 - 25 mm
--------------------------------------	------------

Altura do barramento	5 mm
----------------------	------

Equipamento

Número de secções	3
-------------------	---