



UT87C

Barra ligação equipotencial 25x5 I.900

Características técnicas

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	160 A
---------------------	-------

Dimensões

Comprimento	900 mm
-------------	--------

Comprimento do barramento	5 mm
---------------------------	------

Largura das barras de barramento	25 mm
----------------------------------	-------

Equipamento

Quantidade de secção em largura	3
---------------------------------	---

Padrões

Directiva Europeia WEEE	Não relacionado
-------------------------	-----------------