



Barra ligação equipotencial 50x5 I.700

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	250 A
------------------	-------

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora	50 - 50 mm
--------------------------------------	------------

Altura do barramento	5 mm
----------------------	------

Equipamento

Número de secções	2
-------------------	---

UT87G