



Barra ligação equipotencial 50x5 I.1000

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 250 A

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora 50 - 50 mm

Altura do barramento 5 mm

Equipamento

Número de secções 4

UT87J