



**Barra ligação equipotencial 50x5 I.1000**

**Características técnicas**

**Corrente eléctrica**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Intensidade nominal | 250 A |
|---------------------|-------|

**Dimensões**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Comprimento                      | 1000 mm |
| Largura produto instalado        | 1000 mm |
| Comprimento do barramento        | 5 mm    |
| Largura das barras de barramento | 50 mm   |

**Equipamento**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Quantidade de secção em largura | 4 |
|---------------------------------|---|

**Padrões**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Directiva Europeia WEEE | Não relacionado |
|-------------------------|-----------------|

UT87J