




VANR12013



**Tampa limp/Água saída Alu. d325 24M 3mm**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

|  |     |
|--|-----|
| Com estrutura de proteção para pavimento | Sim |
| Com ranhura para pavimento               | Sim |

**Dimensões**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Profundidade da montagem       | 90 mm  |
| Diâmetro incorporado           | 306 mm |
| Diâmetro exterior              | 325 mm |
| Espessura do rebaixo do tapete | 3 mm   |

**Instalação / montagem**

|  |     |
|--|-----|
| Adequado para montagem em soalho de cavidade | Não |
| Adequado para instalação em betão            | Sim |
| Adequado para utilização no exterior         | Não |
| Adequado para instalação em piso elevado     | Não |
| Adequado para limpeza húmida                 | Sim |

**Instruções**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Manutenção do piso | Húmido |
|--------------------|--------|

**Materiais**

|          |          |
|----------|----------|
| Material | Alumínio |
| Cor      | Alumínio |

**Condições de utilização**

|              |           |
|--------------|-----------|
| Carga máxima | 3 - 10 kN |
|--------------|-----------|

**Funções**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Adequado para canal de subsolo | Não |
|--------------------------------|-----|

**Forma**

|       |         |
|-------|---------|
| Forma | Redondo |
|-------|---------|

**Textos**

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Saída do cabo | Com saída de cabo na tampa |
|---------------|----------------------------|

**Ligações**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Número de entradas de condutores | 3  |
| Número de tomadas SCHUKO         | 12 |

**Equipamento**

|  |      |
|--|------|
| Número de dispositivos embutidos               | 12   |
| Número de caixas de saída                      | 3    |
| <b>Índice de proteção</b>                      |      |
| Índice de proteção IP                          | IP20 |
| Resistência ao impactos IK                     | IK10 |
| Classe de proteção em condições não utilizadas | IP66 |
| Tamanho da instalação (instalações sob o piso) | R12  |