



VANR12013TU



Tampa limp/Água saí. polia. d325 24M 3mm

Características técnicas

Dimensões

| | |
|------------------------------------|--------|
| Profundidade de instalação mínima | 90 mm |
| Diâmetro para instalação | 306 mm |
| Espessura da placa de revestimento | 3 mm |

Tampa, porta

| | |
|-----------------|---------|
| Forma da tampa | Redondo |
| txtsurfacecover | Outro |

Materiais, acabamento, cores

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Cor | Alumínio |
| Material | Alumínio |
| Grupo material | alumínio |
| Tipo de tratamento da superfície | Estruturado |

Instalação, montagem

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Adaptado a uso interno | Não |
| suitableforinstallationonconcrete | Sim |

Ligação

| | |
|----------------------------|---|
| Número de entrada de cabos | 3 |
|----------------------------|---|

Equipamento

| | |
|--|----|
| Número de aparelhos que podem ser instalados | 12 |
| Número de caixas de aparelhagem | 3 |

Condições de utilização

| | |
|-------------|-----------------------|
| maximumload | 500 N / 5 kN / 7.5 kN |
|-------------|-----------------------|