



VB118TP

**vega sup. 90A porta transp. 1 fila 18M**

**Características técnicas**

**Instalação / montagem**

Montagem	Saliente
----------	----------

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	90 A
------------------	------

**Equipamento**

Número de calhas	1
Número de filas	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

**Capacidade**

Número de módulos	18
-------------------	----

**Dimensões**

Altura	325 mm
Largura	400 mm
Profundidade	146 mm
Número de unidades de largura	18

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Sim

**Materiais**

Material	Poliestireno (PS)
Código RAL	9010
Cor	Creme

**Índice de proteção**

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40
Recebe fechadura	Fechadura em opção, Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	750 °C