



VB218TP

vega sup. 90A porta transp. 2 filas 36M

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem	Saliente
----------	----------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	90 A
------------------	------

Equipamento

Número de calhas	2
Número de filas	2
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Capacidade

Número de módulos	36
-------------------	----

Dimensões

Altura	475 mm
Largura	400 mm
Profundidade	146 mm
Número de unidades de largura	18

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Sim

Materiais

Material	Poliestireno (PS)
Código RAL	9010
Cor	Creme

Índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40
Recebe fechadura	Fechadura em opção, Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	750 °C