



VQ12127011



Tampa encas. Quadr 244X244 24M Cinz 12mm

Características técnicas

Arquitetura

| | |
|--|-----|
| Com estrutura de proteção para pavimento | Sim |
| Com ranhura para pavimento | Sim |

Dimensões

| | |
|--------------------------------|--------|
| Profundidade da montagem | 84 mm |
| Largura incorporada | 244 mm |
| Comprimento para embutir | 244 mm |
| Comprimento | 263 mm |
| Largura | 263 mm |
| Espessura do rebaixo do tapete | 12 mm |

Instalação / montagem

| | |
|--|-----|
| Adequado para montagem em soalho de cavidade | Sim |
| Adequado para instalação em betão | Sim |
| Adequado para utilização no exterior | Não |
| Adequado para instalação em piso elevado | Sim |
| Adequado para limpeza húmida | Não |

Instruções

| | |
|--------------------|------|
| Manutenção do piso | Seco |
|--------------------|------|

Materiais

| | |
|------------|----------------|
| Material | Poliamida (PA) |
| Cor | Cinzeno ferro |
| Código RAL | 7011 |

Condições de utilização

| | |
|--------------|----------|
| Carga máxima | 3 - 5 kN |
|--------------|----------|

Tampa, porta

| | |
|-----------------------|----------------|
| Material da cobertura | Poliamida (PA) |
|-----------------------|----------------|

Funções

| | |
|--------------------------------|-----|
| Adequado para canal de subsolo | Sim |
|--------------------------------|-----|

Forma

| | |
|-------|----------|
| Forma | Quadrado |
|-------|----------|

Textos

Ligações

| | |
|----------------------------------|----|
| Número de entradas de condutores | 1 |
| Número de tomadas SCHUKO | 12 |

Equipamento

| | |
|----------------------------------|----|
| Número de dispositivos embutidos | 12 |
| Número de caixas de saída | 3 |

Índice de proteção

| | |
|--|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
| Resistência ao impacto IK | IK08 |
| Classe de proteção em condições não utilizadas | IP30 |
| Tamanho da instalação (instalações sob o piso) | Q12 |