



VR12057011



Tampa encas. Redond. D306 24M Cinz 5mm

Características técnicas

Arquitetura

Com estrutura de proteção para pavimento	Sim
Com ranhura para pavimento	Sim

Dimensões

Profundidade da montagem	77 mm
Diâmetro incorporado	306 mm
Diâmetro exterior	325 mm
Espessura do rebaixo do tapete	5 mm

Instalação / montagem

Adequado para montagem em soalho de cavidade	Sim
Adequado para instalação em betão	Sim
Adequado para utilização no exterior	Não
Adequado para instalação em piso elevado	Sim
Adequado para limpeza húmida	Não

Instruções

Manutenção do piso	Seco
--------------------	------

Materiais

Material	Poliamida (PA)
Cor	Cinzento ferro
Código RAL	7011

Condições de utilização

Carga máxima	3 - 5 kN
--------------	----------

Tampa, porta

Material da cobertura	Poliamida (PA)
-----------------------	----------------

Funções

Adequado para canal de subsolo	Sim
--------------------------------	-----

Forma

Forma	Redondo
-------	---------

Textos

Saída do cabo	Com saída de cabo na tampa
---------------	----------------------------

Ligações

Número de entradas de condutores	1
Número de tomadas SCHUKO	12
Equipamento	
Número de dispositivos embutidos	12
Número de caixas de saída	3
Índice de proteção	
Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK08
Classe de proteção em condições não utilizadas	IP30
Tamanho da instalação (instalações sob o piso)	R12