



VR12059005



**Tampa encas. Redond. D306 24M Pret 5mm**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Com estrutura de proteção para pavimento	Sim
Com ranhura para pavimento	Sim

**Dimensões**

Profundidade da montagem	77 mm
Diâmetro incorporado	306 mm
Diâmetro exterior	325 mm
Espessura do rebaixo do tapete	5 mm

**Instalação / montagem**

Adequado para montagem em soalho de cavidade	Sim
Adequado para instalação em betão	Sim
Adequado para utilização no exterior	Não
Adequado para instalação em piso elevado	Sim
Adequado para limpeza húmida	Não

**Instruções**

Manutenção do piso	Seco
--------------------	------

**Materiais**

Material	Poliamida (PA)
Cor	Preto
Código RAL	9005

**Condições de utilização**

Carga máxima	3 - 5 kN
--------------	----------

**Tampa, porta**

Material da cobertura	Poliamida (PA)
-----------------------	----------------

**Funções**

Adequado para canal de subsolo	Sim
--------------------------------	-----

**Forma**

Forma	Redondo
-------	---------

**Textos**

Saída do cabo	Com saída de cabo na tampa
---------------	----------------------------

**Ligações**

Número de entradas de condutores	1
Número de tomadas SCHUKO	12
<b>Equipamento</b>	
Número de dispositivos embutidos	12
Número de caixas de saída	3
<b>Índice de proteção</b>	
Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK08
Classe de proteção em condições não utilizadas	IP30
Tamanho da instalação (instalações sob o piso)	R12