



VS412PP



**golf sup. porta opaca 4 filas 48M**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal 400 - 400 V

**Instalação / montagem**

Adequado para utilização no exterior Não

Montagem Saliente

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 63 A

**Equipamento**

Número de calhas 4

Número de filas 4

Número de secções 1

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Sim

Possui bloco de terminais de ligação à terra Sim

Possui placa de montagem Não

**Capacidade**

Número de módulos 48

**Funções**

Com entradas de conduta Sim

**Dimensões**

Altura 647 mm

Largura 282 mm

Profundidade 99 mm

Número de unidades de largura 12

**Tampa, porta**

Número de portas de armário 1

Número de bloqueios 0

A porta/tampa é transparente Não

**Materiais**

Material Plástico

Código RAL 9010

Cor Branco puro

Resistente aos raios ultravioleta Não

**índice de proteção**

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40
Recebe fechadura	Fechadura em opção, Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	650 °C