

VU12EP

**volta enc. porta opaca 1 fila 12M**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal 400 - 400 V

**Instalação / montagem**

Adequado para utilização no exterior Não

Montagem Encastrar

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 63 A

**Equipamento**

Número de calhas 1

Número de filas 1

Número de secções 1

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Não

Possui bloco de terminais de ligação à terra Sim

Possui placa de montagem Não

**Capacidade**

Número de módulos 12

Número de terminais de meio módulo por calha 24

**Funções**

Com entradas de conduta Sim

**Dimensões**

Altura 356 mm

Largura 348 mm

Profundidade 94,50 mm

Altura embutida 340 mm

Largura incorporada 335 mm

Profundidade da montagem 90 mm

Número de unidades de largura 12

**Tampa, porta**

Número de portas de armário 1

Número de bloqueios 0

A porta/tampa é transparente Não

**Conectividade**

---

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

**Materiais**

---

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Material                          | Plástico    |
| Código RAL                        | 9010        |
| Cor                               | Branco puro |
| Resistente aos raios ultravioleta | Sim         |

**Índice de proteção**

---

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Classe de proteção          | Classe de isolamento II          |
| Índice de proteção IP       | IP30                             |
| Recebe fechadura            | Fechadura em opção, Sem bloqueio |
| Ensaio de fio incandescente | 650 °C                           |