



WE155

systo Saída de cabo monobloco

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Encastrada
-----------------	------------

Funções

Protecção contra defeitos à terra	Não
Borne de conexiones centralizadas	Não
Com iluminação de orientação	Não
Protecção contra as sobretensões	Não

Compatibilidade

iftttsupportavailable	Não
-----------------------	-----

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Não
com ou sem sinalizador	Sem

Conectividade

Com tomada de carregamento USB	Não
--------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	400 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	32 A
---------------------	------

Dimensões

Profundidade produto instalado	22.8 mm
Altura produto instalado	75 mm
Dimensões (LLxllxaa)	75x75x37
Largura produto instalado	73 mm

Capacidade

Número de módulos para WA	2
Número de módulos	2

Tampa, porta

Bloqueável por cadeado	Não
------------------------	-----

Alimentação

Alimentação especial	Sem alimentação especial
----------------------	--------------------------

Materiais, acabamento, cores	
Cor	Branco
Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	mistura de materiais
Transparente	Não

Acessórios incluídos

Com fusível em miniatura	Não
--------------------------	-----

Equipamento

Número de tomadas comandadas	0
Comutador ON/OFF	Não
withtransparentlabelholder	Não

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP20

Condições de utilização

Isolado	Sim
---------	-----

Identificação

Série	essensya
Versão	outro