



WL0060

## lumina - Interruptor bipolar - branco

### Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent	10 AX (100W LED (SBL))
AT_RecycledMaterialTotalWeightPlastic	0

### Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
------------------	------

### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

### Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

### Materiais

Cor	Branco trânsito
Código RAL	9016
Acabamento	Brilhante
Material	Metal, Plástico
Tratamento	Sem tratamento

### Identificação

Sistema de montagem	Elemento básico
---------------------	-----------------

### Conectividade

Tipo de montagem	Montagem com garras, Ligação com parafuso
Com fixação por garras	Sim

### Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

### Dimensões

Profundidade da montagem	26 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

### Arquitetura

**Textos**

---

Modo de instalação	Com garras de expansão, Para fixação por parafuso
Iluminação	Sem lâmpada luminescente
Modo de comutação	Interruptor de 2 polos

---