



WL0110

lumina - Botão simples - branco

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent	10 A
------------------------	------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
------------------	------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Branco trânsito
-----	-----------------

Código RAL	9016
------------	------

Acabamento	Brilhante
------------	-----------

Material	Metal, Plástico
----------	-----------------

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------

Identificação

Sistema de montagem	Elemento básico
---------------------	-----------------

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem com garras, Ligação com parafuso
------------------	---

Com fixação por garras	Sim
------------------------	-----

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Dimensões

Profundidade da montagem	26 mm
--------------------------	-------

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm
--	-------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Resistência ao impactos IK	IK05
----------------------------	------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

Textos

Modo de instalação	Com garras de expansão, Para fixação por parafuso
--------------------	---

Iluminação

Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação

Contacto normalmente aberto