



WL0110

lumina - Botão simples - branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Branco trânsito

Código RAL 9016

Acabamento Brilhante

Material Metal, Plástico

Tratamento Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

Conectividade

Tipo de montagem Montagem com garras, Ligação com parafuso

Com fixação por garras Sim

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

Dimensões

Profundidade da montagem 26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK05

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Textos

Modo de instalação Com garras de expansão, Para fixação por parafuso

Iluminação Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação Contacto normalmente aberto