



WL0110

lumina - Botão simples, branco

Características técnicas

Arquitetura

| | |
|-------------------|---------------|
| Tipo de interface | Tecla simples |
| Nº de teclas | 1 |

Configuração

| | |
|------------------------|-----|
| antibacterialtreatment | Não |
|------------------------|-----|

Compatibilidade

| | |
|----------------------|-----|
| ifttsupportavailable | Não |
|----------------------|-----|

Comandos e indicadores

| | |
|----------------------|-----|
| Sinalizador luminoso | Não |
|----------------------|-----|

Principais características eléctricas

| | |
|------------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
| Corrente nominal | 10 AX |

Corrente eléctrica

| | |
|---------------------|-------|
| Intensidade nominal | 10 AX |
|---------------------|-------|

Dimensões

| | |
|--------------------------|-------|
| Profundidade | 42 mm |
| Profundidade de montagem | 26 mm |
| Altura | 71 mm |
| Largura | 71 mm |

Materiais, acabamento, cores

| | |
|--------------|------------------|
| Cor da série | branco |
| Cor | Branco |
| Cor | branco |
| Material | Plástico + metal |

Instalação, montagem

| | |
|--------------------|---|
| modo de instalação | com garras de expansão, para fixação por parafuso |
|--------------------|---|

Ligação

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo de ligação | Ligação rápida |
|-----------------|----------------|

Equipamento

| | |
|----------------------------|-----|
| withtransparentlabelholder | Não |
|----------------------------|-----|

Segurança

Condições de utilização

Temperatura de armazenamento /
transporte

-10...50 °C