



WL0110

Ilumina - Botão simples, branco

Características técnicas

| | |
|------------------------|------|
| AT_PUBSwitchingCurrent | 10 A |
|------------------------|------|

Intensidade de corrente

| | |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 10 A |
|------------------|------|

Instalação / montagem

| | |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

Frequência

| | |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Materiais

| | |
|------------|-----------------|
| Cor | Branco trânsito |
| Código RAL | 9016 |
| Acabamento | Brilhante |
| Material | Metal, Plástico |
| Tratamento | Sem tratamento |

Identificação

| | |
|---------------------|-----------------|
| Sistema de montagem | Elemento básico |
|---------------------|-----------------|

Conectividade

| | |
|------------------------|---|
| Tipo de montagem | Montagem com garras, Ligação com parafuso |
| Com fixação por garras | Sim |

Comandos e sinalizadores

| | |
|-------------------------|---|
| Número de teclas (gang) | 1 |
|-------------------------|---|

Dimensões

| | |
|--|-------|
| Profundidade da montagem | 26 mm |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 35 mm |

Índice de proteção

| | |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
| Resistência ao impactos IK | IK05 |

Arquitetura

| | |
|--------------------------|---------------|
| Tipo de orgão de comando | Tecla simples |
|--------------------------|---------------|

Textos

| | |
|--------------------|---|
| Modo de instalação | Com garras de expansão, Para fixação por parafuso |
|--------------------|---|

Iluminação

Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação

Contacto normalmente aberto