



WL0142

lumina - Botão duplo - prata

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente de contacto momentânea 10 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Arquitetura

Número de polos 1

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback Não

Número de teclas (gang) 2

Tipo de botão de pressão Contacto com botão de pressão em série

Séries relacionadas lumina

Sistema Hager lumina

Materiais

Acabamento Mate

Material Metal, Plástico

Tratamento Envernizado

Transparente Não

Conectividade

Tipo de ligações QuickConnect

Com fixação por garras Sim

Dimensões

Profundidade da montagem 26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

Textos

Iluminação	Sem lâmpada luminescente
Impressão	Sem gravação
Modo de comutação	Contacto normalmente aberto
Modo de instalação	Com garras de expansão, Para fixação por parafuso
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect