



WL0240

**lumina - Comut. lustre c/sinaliz, branco**

**Características técnicas**

AT_PUBSwitchingCurrent	10 AX (100W LED (SBL))
------------------------	------------------------

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	10 A
------------------	------

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiais**

Cor	Branco trânsito
Código RAL	9016
Acabamento	Brilhante
Material	Metal, Plástico
Tratamento	Sem tratamento

**Identificação**

Sistema de montagem	Elemento básico
---------------------	-----------------

**Conectividade**

Tipo de montagem	Montagem com garras, Ligação com parafuso
------------------	---

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang)	2
-------------------------	---

**Dimensões**

Profundidade da montagem	26 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando	Botão de pressão duplo
--------------------------	------------------------

**Textos**

Modo de instalação	Com garras de expansão, Para fixação por parafuso
Iluminação	Para iluminação ou monitorização de circuitos
Modo de comutação	Série