



WL1260



#### **lumina - Tom. 2x Schuko c/obtur., branco**

#### **Características técnicas**

##### **Intensidade de corrente**

Corrente nominal	16 A
------------------	------

##### **Tensão**

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 - 250 V

##### **Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

##### **Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
Sistema	Hager lumina

##### **Materiais**

Cor	Branco trânsito
Código RAL	9016
Acabamento	Brilhante
Material	Metal, Plástico
Tratamento	Sem tratamento

##### **Dimensões**

Altura	81 mm
Profundidade	49 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

##### **Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

##### **Conectividade**

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem com garras, Ligação com parafuso

##### **Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

##### **Acessórios**

**Capacidade**

Número de módulos

0

**Índice de proteção**

Com proteção contra contacto

Sim

Resistência ao impactos IK

IK02

Índice de proteção IP

IP20

**Funções**

Com iluminação de orientação

Não

Com iluminação funcional

Não

**Textos**

Impressão

Sem gravação

Proteção

Proteção de contacto aprimorada