



WNA001

cubyko - Comutador escada, cinzento

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
------------------	------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar, Saliente
----------	---------------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Cinzento
Código RAL	7011
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Polipropileno (PP)
Tratamento	Envernizado

Identificação

Sistema de montagem	Mecanismo com caixa superior
---------------------	------------------------------

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de clique
------------------	--------------------

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Dimensões

Profundidade da montagem	41,70 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK07

Ligações

Tipo de contactos	2 vias
Tipo de conector/ficha	Girar parafuso de fixação

Textos

Iluminação	Sem iluminação (não é possível iluminar)
Modo de comutação	2 vias