



WNA002



cubyko - Comutador de escada c/ sinalização, cinzento

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent	10 A
------------------------	------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
------------------	------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Cinzento
Código RAL	7011
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem	Elemento de controlo
---------------------	----------------------

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Dimensões

Profundidade da montagem	63 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK08

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

Ligações

Sujeito a modificações técnicas

Tipo de contactos	2 vias
Tipo de conector/ficha	Girar parafuso de fixação

Textos

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Tipo de ligação	Com terminal N, Com terminais de encaixe
Iluminação	Com unidade LED azul de 230 V, Para iluminação
Modo de comutação	Comutação