



WNA020B

**cubyko - Botão simples, branco**

**Características técnicas**

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
Séries relacionadas	cubyko
Sistema	Hager cubyko

**Materiais**

Cor	Branco puro
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Polipropileno (PP)

**Conectividade**

Tipo de ligações	QuickConnect
------------------	--------------

**Dimensões**

Profundidade	40 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

**Índice de proteção**

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP20

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------