

-15 - 30 °C



cubyko - Botão simples, branco

Características técnicas

Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Instalação / montagem	
Montagem	Encastrar
Comandos e sinalizadores	
Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
Séries relacionadas	cubyko
Sistema	Hager cubyko
Materiais	
Cor	Branco puro
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Polipropileno (PP)
Conectividade	
Tipo de ligações	QuickConnect
Dimensões	
Profundidade	40 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm
ìndice de proteção	
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento